

设备 3：宫腔双极电切镜

产品名称	宫腔双极电切镜	数量	1
质量层次	接受进口产品		
<p>设备配置要求及用途：</p> <p>对疑有任何形式的宫腔内病变或需要对宫腔内病变做出诊断及治疗包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 子宫内膜息肉切除术 2. 子宫肌瘤切除术 3. 子宫纵隔矫治术 4. 宫腔镜宫腔粘连分离术 5. 剖宫产术后子宫瘢痕憩室切开术 5. 剖宫产术后子宫瘢痕憩室切除术 6. 宫腔异物取出术 7. 异常宫腔内声像学所见 <p>宫腔镜可以对宫腔内病变进行评估、定位、可疑处活检、治疗电切等。</p>			
<p>（一）具体技术参数：</p>			
<p>一、等离子宫腔电切手件（需与高频电刀主机适配，支持即插即用，提供兼容性证明）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、宫腔电切镜：4~6mm 视野方向12~17°，可高温高压灭菌。 2、管鞘：8~10mm，≥194mm加长工作部，可旋转持续灌流。 3、工作把手：被动式，人体工程学设计，可360°旋转。 4、具备附带锁定功能。 5、高强度陶瓷尖端。 6、具备防堵塞系统。 7、可配套环形、针形等多种电极，适合妇科各类电切手术。 8、与高频电刀主机适配性良好，满足临床安全使用要求，无品牌绑定限制 <p>二、高频电刀装置（与等离子宫腔电切手件适配，性能参数符合本技术要求）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、拥有多种切割、多级凝血模式，生理盐水输出，可以适配多种手术环境如：内窥镜手术、开腹手术、经尿道手术等。 			

- 2、具备高功率切割支持监测功能，可以实现顺畅的切割和减少组织碳化。
- 3、具备器械识别功能，在通用插口上可实现即插即用。
- 4、最大输出功率280~320W，触电防护等级：CF，I级。
- 5、主机拥有单极、双极、通用及中性电极插口等多种标准接口，适用各种类型的单、双极电缆线。
- 6、触摸屏显示。

▲（二）每套产品配置清单：

名称	数量
等离子宫腔电切手件	1 套
高频电刀装置	1 台